


Platňa regulátora VABF-S1-1-R1C2-C-6

Číslo dielu: 546817

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	42 s
Založené na norme	ISO 5599-1
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatická vertikálna výstavba	Tlakový regulačný ventil pre 1
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Doplnkový manometer	možné
Rozsah regulácie tlaku	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi
Vstupný tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	640 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zrežazenia na dosku pre samostatné pripojenie
Prípoj manometra	s prídržnou svorkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál obslužných dielov	PA
Materiál telesa regulátora	Hliníkový tlakový odliatok