



Platňa regulátora VABF-S2-1-R7C2-C-6

Číslo dielu: 546833

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	42 s
Založené na norme	ISO 5599-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatická vertikálna výstavba	Tlakový regulačný ventil pre 4, reverzibilný
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Doplňkový manometer	možné
Rozsah regulácie tlaku	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi
Vstupný tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	640 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zrežazenia na dosku pre samostatné pripojenie
Prípoj manometra	s prídružnou svorkou
Materiál obslužných dielov	PA
Materiál telesa regulátora	Hliníkový tlakový odliatok