

Vákuový filter VAF-DB-1/4

Číslo dielu: 547261

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	zvislo
Jemnosť filtra	80 µm
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Použitie iba v otvorených vákuových systémoch
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Max. ťahovací moment	8.7 Nm
Hmotnosť výrobku	71 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s držiakom na stenu/plochým držiakom
Pneumatický prípoj	G1/4
Prípoj vákua	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	PP-zosílený
Materiál nádoby	PA
Vhodné pre odľukovací impulz	7 bar