


# Zásuvka s káblom

## KMEB-3-24-5

Číslo dielu: 547271

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                                  | ľubovoľná                                                    |
| Hmotnosť výrobku                                 | 230 g                                                        |
| Elektrický prípoj 1                              | Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C                         |
| Elektrický prípoj 1, tvar                        | hranatý                                                      |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja                 | Zásuvka                                                      |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup              | uhlový                                                       |
| Elektrický prípoj 1, pokyny ku káblovému výstupu | 90°                                                          |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl             | 2                                                            |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia            | na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2,5 |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika       | otvorený koniec                                              |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl             | 2                                                            |
| Menovité prevádzkové napätie DC                  | 24 V                                                         |
| Ochrana proti prepólovaniu                       | pre všetky elektrické prípoje                                |
| Prípojenie ochranného vodiča                     | nie je k dispozícii                                          |
| Dĺžka kábla                                      | 5 m                                                          |
| Vlastnosť vedenia                                | Štandard                                                     |
| Priemer kábla                                    | 5.2 s                                                        |
| Štruktúra kábla                                  | 2 x 0,75 mm²                                                 |
| Zakončenia žíl                                   | Koncová dutinka kábla                                        |
| Druh krytia                                      | IP65<br>podľa IEC 60529                                      |
| Teplota okolia                                   | -20 °C...80 °C                                               |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)            | podľa smernice EÚ RoHS                                       |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)          | podľa predpisov UK RoHS                                      |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                               |
| Stupeň znečistenia                               | 3                                                            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                   |
| Materiál plášťa kábla                            | PVC                                                          |
| Materiál telesa                                  | PC                                                           |
| Materiál tesnení                                 | NBR                                                          |
| Materiál nástrčných kontaktov                    | Zliatina medi, postriebená                                   |