

Adaptér NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Číslo dielu: 547432

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Elektrický prípoj	5-pin M12x1 Zástrčka
Dĺžka kábla	0.3 m
Štruktúra kábla	4 x 0,34 mm ²
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PUR
Materiál telesa	ABS
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pozlátená