


Vákuová sacia tryska - patróna VN-20-L

Číslo dielu: 547702

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	2 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Štandard vysoký sací objem
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací objem proti atmosfére	184.4 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.17 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	3.75 g
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina