

Rýchloodvzdušňovací ventil VBQF-U-G14-E

Číslo dielu: 548001

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvetranie
Výber prídavnej funkcie	s tlmičom hluku
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2500 l/min
Normálny menovitý prietok pri natlakovaní 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Prevádzkový tlak	0.5 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok Zinkový tlakový odliatok
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Menovitá šírka	7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Teplota média	-20 °C...80 °C
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hmotnosť výrobku	226 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR