

Tlmič nárazov
DYEF-M10-Y1F
Číslo dielu: 548374

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M10
Zdvih	3.7 s
Tlmenie	obojsstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	3.7 s
Max. absorpcia energie na zdvih	0.06 J
Hmotnosť výrobku	19.7 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ