


Uzatvárací kryt CPX-M-AK-C

Číslo dílu: 548753

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	30 mm
Výška	58 mm
Dĺžka	22 mm
Povolenie	UL94 V0
Hmotnosť výrobku	54 g
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zinkový tlakový odlíatok poniklované
Materiál tesnení	NBR
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 90 % nekondenzujúca