

Osový kontrolér CPX-CMAX-C1-1

Číslo dielu: 548932

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Prevádzkové režimy	Režim záznamov Priama prevádzka
Diagnostika	Modulovo orientovaná diagnostika cez 7-segmentový displej
Max. počet modulov	8
Funkcia regulátora	Regulácia sily
Indikácia	Sedemsegmentový displej
Indikácie stavu	Power Load Displej/chyba Axis X MC Axis X Stav modulu
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie prevádzkového napätia interné elektronické istenie záťažového napätia
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Rozsah záťažového napájania DC	20 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité záťažové napätie DC	24 V
Preklenutie výpadku napájania	10 ms
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	200 mA
Prípustný zapažovací prúd	2.5 A
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	240 g
Osi na reťazec	1
Počet káblov riadenia	1
Max. dĺžka vedenia	30 m
Elektrický prípoj ovládacieho rozhrania	Zásuvka M9 5-pin

Charakteristický znak	Hodnota
Ovládacie rozhranie	digitálne Zbernica CAN s Festo protokolom Integrovaný koncový odpor
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA