

# Elektrické napojenie VABE-S6-1LF-C-A8-E

Číslo dielu: 549043

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                               | Hodnota                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                                     | ľubovoľná                                                      |
| Rozhranie prevádzkovej zbernice                     | Zásuvka, M12x1, 4-pin<br>Zástrčka M12x1, 4-pin                 |
| Maximálny počet ventilových cievok                  | 8                                                              |
| Počet zariadení slave na zariadenie                 | 2                                                              |
| Maximálny počet výstupov                            | 8                                                              |
| Maximálny počet vstupov                             | 8                                                              |
| Menovité prevádzkové napätie DC                     | 24 V                                                           |
| Prípustné výkyvy napätia                            | +/- 10 %                                                       |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)               | podľa smernice EU-EMV<br>smernica EÚ k nízkemu napätiu         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                  | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii                    |
| Zhoda s LABS                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovacia teplota                                 | -20 °C...60 °C                                                 |
| Relatívna vlhkosť vzduchu                           | 0 - 90 %                                                       |
| Druh krytia                                         | IP65                                                           |
| Teplota okolia                                      | -5 °C...50 °C                                                  |
| Hmotnosť výrobku                                    | 850 g                                                          |
| Elektrické ovládanie                                | Prevádzková zbernica                                           |
| Elektrický prípoj                                   | cez CPX                                                        |
| Adresný rozsah                                      | 1 ... 31 (0)<br>Nastavenie adresovacím prístrojom AS-Interface |
| Galvanické oddelenie prevádzková zbernica-rozhranie | Optrón                                                         |
| Pokyny k materiálú                                  | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál tesnení                                    | NBR<br>PUR                                                     |
| Materiál telesa                                     | Hliníkový tlakový odliatok<br>PA                               |