

Multipólový uzol VABE-S6-LT-C-S6-R5

Číslo dielu: 549046

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	12 pri monostabilných ventiloch 6 pri bistabilných ventiloch
Max. celkový prúd	10 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	760 g
Počet elektrických prípojev	6
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrický prípoj	5-pin M12 Zástrčka
Materiál veka	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok