



Tlakový multiplikátor DPA-100-D

Číslo dielu: 549398

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	100 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Výstupný tlak 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Rozsah regulácie tlaku	0.5 MPa...1.6 MPa 5 bar...16 bar 72.5 psi...232 psi
Vstupný tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	13000 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS