


Tlakový multiplikátor DPA-63-16-A

Číslo dielu: 549400

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	63 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami s piestom s magnetom
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Výstupný tlak 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Rozsah regulácie tlaku	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Vstupný tlak 1	2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
Pokyn k rozsahu regulácie tlaku	Keď je pružina regulátora úplne napnutá, maximálny výstupný tlak môže byť prekročený o 40%.
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	6000 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Pneumatický prípoj 3	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS