


Prevodovka EMGA-40-P-G5-SST-42

Číslo dielu: 549429

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	40 s
Veľkosť príruby motora	42 s
Vôľa v pootočení	0.25 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	18000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	14 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.019 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	22 Nm
Max. účinnosť	98 s
Tuhosť pootočenia	1 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	350 g
Rozhranie prevodovky, výstup	40G
Rozhranie prevodovka - pohon	42A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS