


Prevodovka EMGA-80-P-G3-SST-87

Číslo dielu: 549432

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	80 s
Veľkosť príruby motora	87 s
Vôľa v pootočení	0.12 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	85 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.77 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	136 Nm
Max. účinnosť	98 s
Tuhosť pootočenia	6 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	2100 g
Rozhranie prevodovky, výstup	80G
Rozhranie prevodovka - pohon	87A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS