

Zaslepovacia zátka OASC-G1-P

Číslo dielu: 549460

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. ťahovací moment	10 Nm
Hmotnosť výrobku	53 g
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál klobúkovej matice	Oceľ