

Elektromagnetická cievka MD-2-110VAC-PA

Číslo dielu: 549904

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	110 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 14,5 VA, pridržiavací výkon 10,5 VA
Prípustné výkyvy frekvencie	+/- 10 %
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...50 °C
Max. moment zatiahnutia závitovej spojky	0.5 Nm
Hmotnosť výrobku	110 g
Elektrický prípoj	podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'