


Zásuvka MSSD-N

Číslo dielu: 550067

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	EN 175301-803
Káblový výstup	uhlový
Hmotnosť výrobku	30 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...24 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	16 A
Konektor kábla	M20x1,5
Priemer kábla	8 s...10 s
Menovitý prierez vodiča	1.5 mm ²
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA
Farba telesa	čierna
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	VMQ