



jednotka pohonu guľového kohúta VZPR-BPD-22-R4R

číslo dielca: 550337

FESTO

skladá sa z pneumatického kyvného pohonu DAPS kombinovaného s 2/2 - cestným guľovým ventilom VAPB vyrobeného z nerezovej ocele.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil Výkyvný pohon
Typ ovládania	elektrický pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp4
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
Menovitý priemer DN	100
Pracovný tlak	6 ... 8,4 bar
Pracovný tlak, pohon guľového ventilu	1 ... 8,4 bar
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-10 ... 200 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
schválene pre potravinársky priemysel	nie
Hmotnosť výrobku	26.500 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3