

Pripojovací blok
CPE10-3/2-PRS-1/4-7-NPT
Číslo dielu: 550606

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	16 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	7
Max. počet tlakových zón	2
Tlak pre roztrhnutie	5 MPa 725 psi
Deštrukčný tlak	50 bar
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	23 °F...122 °F
Teplota okolia	23 °F...122 °F
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.9 ft lbf
Hmotnosť výrobku	10.9 oz
Spôsob upevnenia pripojovacieho bloku	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 3	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 5	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina