

Plastová hadica PEN-6X1-SI-500

Číslo dielu: 551451

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	26 s
Vnútorný priemer	4 s
Min. polomer ohybu	13.5 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-30 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.01477 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 6 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 4 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm
Farba	strieborná
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE