

Zástrčka FBS-RJ45-PP-GS

Číslo dielu: 552000

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	30 mm
Výška	72 mm
Dĺžka	22 mm
Hmotnosť výrobku	60 g
Pokyny k rozhraniu prevádzkovej zbernice	PROFINET
Špecifikácia ethernetového kábla	Typ: CAT.5 Priemer jednotlivej žily max. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-vodičový 0,13 - 0,36 mm ² , 1-vodičový
Ochrana pred priamym a nepriamym kontaktom	PELV
Prípustný priemer kábla	5 mm...8 mm
Druh krytia	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zinkový tlakový odlatok poniklované
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi poniklovaný a pozlátený