


Teleso spojky EAMK-A-D40-44A/C

Číslo dielu: 552157

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	216 g
Kód rozhrania akčného člena	D40 D40C
Kód rozhrania pre teleso spojky	44A 44C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS