


# Príruba motora EAMF-A-28B-40A

Číslo dielu: 552163

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak           | Hodnota        |
|---------------------------------|----------------|
| Montážna poloha                 | ľubovoľná      |
| Zhoda s LABS                    | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota             | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu       | 0 - 95 %       |
| Teplota okolia                  | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku                | 37 g           |
| Kód rozhrania vstupu motora     | 40A            |
| Kód rozhrania pre teleso spojky | 28B            |
| Pokyny k materiálom             | V zhode s RoHS |