


Prevodovka EMGA-60-P-G5-SAS-70

Číslo dielu: 552191

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	60 s
Veľkosť príruby motora	70 s
Vôľa v pootočení	0.17 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	22 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.078 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	35.2 Nm
Max. účinnosť	98 s
Tuhosť pootočenia	2.3 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	900 g
Rozhranie prevodovky, výstup	60G
Rozhranie prevodovka - pohon	70A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS