


Prevodovka
EMGA-120-P-G5-SAS-140
Číslo dielu: 552199

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	120 s
Veľkosť príruby motora	140 s
Vôľa v pootočení	0.12 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	195 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	1.53 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	312 Nm
Max. účinnosť	98 s
Tuhosť pootočenia	12 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	6000 g
Rozhranie prevodovky, výstup	120G
Rozhranie prevodovka - pohon	140A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS