


Prevodovka EMGA-160-P-G3-SAS-140

Číslo dielu: 552200

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	160 s
Veľkosť príruby motora	140 s
Vôľa v pootočení	0.1 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	400 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	12.14 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	640 Nm
Max. účinnosť	98 s
Tuhosť pootočenia	38 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	18000 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	7000 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	5000 N
Rozhranie prevodovky, výstup	160G
Rozhranie prevodovka - pohon	140A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS