

Tlmič hluku UOS-1

Číslo dielu: 552252

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	bez tesnenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlmič hluku, otvorený
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [---:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom
Hmotnosť výrobku	200 g
Pneumatický prípoj	G1
Materiál tlmiacej vložky	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	POM
Materiál dutinky	Hliníková tvárna zliatina