

Tlakový regulačný ventil LR-1/8-F

Číslo dielu: 552420

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Membránový regulačný ventil s priebežným napájaním tlakom
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...12 bar
Vstupný tlak 1	1 bar...20 bar
Max. tlaková hysteréza	0.2 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	420 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...80 °C
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	120 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zliatina medi