



# Rýchloodvzdušňovací ventil

SE-1/4

Číslo dielu: 552431

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                                           | Hodnota                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                                                 | Rýchle odvetranie                                         |
| Pneumatický prípoj 1                                                            | G1/4                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                                                            | G1/4                                                      |
| Spôsob upevnenia                                                                | s priechodným otvorom                                     |
| Menovitý prietok odvetrania 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)               | 1700 l/min                                                |
| Normálny menovitý prietok pri natlakovaní 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 950 l/min                                                 |
| Prevádzkový tlak                                                                | 0.5 bar...10 bar                                          |
| Teplota okolia                                                                  | -20 °C...75 °C                                            |
| Materiál telesa                                                                 | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný                       |
| Prevádzkové médium                                                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]             |
| Menovitá šírka                                                                  | 8 s                                                       |
| Montážna poloha                                                                 | ľubovoľná                                                 |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                                         | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                                              | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota média                                                                   | -20 °C...75 °C                                            |
| Hmotnosť výrobku                                                                | 250 g                                                     |
| Pneumatický prípoj 3                                                            | G1/4                                                      |
| Materiál tesnení                                                                | NBR                                                       |