


Optický kábel S00C-TB-F-M4-2-R2

Číslo dielu: 552818

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Metóda merania	Jednosmerná optická brána
Minimálny priemer objektu	0.15 s
Zvláštnosť optického kábla	flexibilný
Dosah	300 s
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Veľkosť hlavice	M4
Dĺžka optického kábla	2 m
Min. polomer ohybu	2 s
Max. ťahovací moment	2 Nm
Vonkajší priemer	2.2 s
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál optického kábla	PE
Druh krytia	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III