

# Optický kábel S00C-TB-P-M4-2-R15

Číslo dielu: 552823

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Metóda merania                     | Jednosmerná optická brána                  |
| Minimálny priemer objektu          | 0.2 s                                      |
| Zvláštnosť optického kábla         | Presnosť                                   |
| Dosah                              | 120 s                                      |
| Teplota okolia                     | -55 °C...70 °C                             |
| Veľkosť hlavice                    | M4                                         |
| Dĺžka optického kábla              | 2 m                                        |
| Min. polomer ohybu                 | 15 s                                       |
| Max. ťahovací moment               | 2 Nm                                       |
| Vonkajší priemer                   | 2.2 s                                      |
| Materiál telesa                    | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ          |
| Materiál optického kábla           | PE                                         |
| Druh krytia                        | IP66                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                         |