

Optický kábel S00C-TB-P-C5-2-R10

Číslo dielu: 552828

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Metóda merania	Vidlicová optická brána
Minimálny priemer objektu	0.2 s
Zvláštnosť optického kábla	Vidlicová optická brána
Dosah	5 s
Teplota okolia	-55 °C...70 °C
Veľkosť hlavice	Obdĺžnik 41x15x7 mm Vidlicová drážka 5x29 mm
Dĺžka optického kábla	2 m
Min. polomer ohybu	10 s
Vonkajší priemer	1.25 s
Materiál telesa	ABS
Materiál optického kábla	PE
Druh krytia	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III