

Optický kábel
S00C-DS-F-M4-2-R2
Číslo dielu: 552843

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Metóda merania	Reflexný optický snímač
Minimálny priemer objektu	0.1 s
Zvláštnosť optického kábla	flexibilný
Dosah	130 s
Teplota okolia	-40 °C...70 °C
Veľkosť hlavice	M4
Dĺžka optického kábla	2 m
Min. polomer ohybu	2 s
Max. ťahovací moment	2 Nm
Vonkajší priemer	1.3 s
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál optického kábla	PE
Druh krytia	IP66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III