



Tlakový multiplikátor DPA-40-16-CRVZS5

Číslo dielu: 552931

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	40 mm
Objem	5 l
Montážna poloha	Odpúšťanie kondenzátu nadol
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami s akumulátorom stlačeného vzduchu s manometrom so spätným ventilom
Indikácia tlaku	s manometrom
Výstupný tlak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Rozsah regulácie tlaku	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Vstupný tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pri odpúšťaní kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	7300 g
Spôsob upevnenia	s kameňom do drážky
Pneumatický prípoj 1	QS-10

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 2	KD4
Pneumatický prípoj 3	Tlmič hluku
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ