



Tlakový multiplikátor DPA-100-10-CRVZS20

Číslo dielu: 552936

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer piestu	100 mm
Objem	20 l
Montážna poloha	Odpúšťanie kondenzátu nadol
Konštrukcia	Tlakový prevodník s dvomi piestami s akumulátorom stlačeného vzduchu s manometrom so spätným ventilom
Indikácia tlaku	s manometrom
Výstupný tlak 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Rozsah regulácie tlaku	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Vstupný tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pri odpúšťaní kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	30000 g
Spôsob upevnenia	s kameňom do drážky
Pneumatický prípoj 1	QS-16

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 2	KD4
Pneumatický prípoj 3	Tlmič hluku
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ