

Prípojovacia lišta MHJ9-PN16

Číslo dielu: 553123

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	10 s
Max. počet ventilových pozícií	16 Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	390 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	nezvedený
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná