


Vákuový filter VAF-DB-3/8

Číslo dielu: 553140

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	zvislo
Jemnosť filtra	80 µm
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...0 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Použitie iba v otvorených vákuových systémoch
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Max. ťahovací moment	15.3 Nm
Hmotnosť výrobku	156 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s držiakom na stenu/plochým držiakom
Pneumatický prípoj	G3/8
Prípoj vákua	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	PP-zosílený
Materiál nádoby	PA
Vhodné pre odľukovací impulz	7 bar