


Bezdotykový spínač SIEF-M12B-PS-S-L

Číslo dielu: 553541

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	okrúhly tvar
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Menovitá spínacia vzdialenosť	3 s
Teplota okolia	-30 °C...85 °C
Opakovateľná presnosť	0.16 s
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Max. frekvencia spínania DC	3000 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj	3-pin M12x1 Zástrčka
Materiál telesa zástrčky	Mosadz pochrómovaný
Veľkosť	M12
Druh montáže	zapustené
Hmotnosť výrobku	24 g
Materiál telesa	Mosadz pochrómované
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Druh krytia	IP68
Odolnosť proti rušeniu magnetickými poliami	magnetické striedavé a jednosmerné pole

Charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Výber doplnkových informácií o snímači	s redukčným faktorom 1 - odolný proti magnetického polu
Výber vyhotovenia snímača	Štandard