

Plastová hadica PAN

Číslo dielu: 553610

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 s...16 s
Vnútorný priemer	2.5 s...12 s
Zodpovedá norme	DIN 73378-PA12-PHL
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...35 bar
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-] Minerálny olej
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-60 °C...100 °C
Farba	modrá hnedá žltá zelená prírodné červená čierna strieborná biela
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PA12-P TPE-A