

Plastová hadica PAN-4X0,75-BL

Číslo dielu: 553906

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	18 s
Vnútorňý priemer	2.9 s
Min. polomer ohybu	12 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.006 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrčnú vsuvku, vnútorný Ø 3 mm s prevlečnou maticou pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm
Farba	modrá
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiál	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A