

Plastová hadica PAN-16X2-GN

Číslo dielu: 553923

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	16 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	94 s
Vnútorňý priemer	12 s
Min. polomer ohybu	67 s
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Povolenie	TÜV
Orgán, ktorý vydáva certifikát	B 013277 0506 00
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.092 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 16 mm
Farba	zelená
Shore tvrdosť	D 55 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A