



Platňa regulátora VABF-S2-2-R3C2-C-10

Číslo dielu: 555776

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	54 s
Založené na norme	ISO 5599-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatická vertikálna výstavba	Tlakový regulačný ventil pre 4
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Doplňkový manometer	možné
Rozsah regulácie tlaku	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Vstupný tlak 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	1230 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zreťazenia na dosku pre samostatné pripojenie
Prípoj manometra	s prídružnou svorkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál obslužných dielov	PA
Materiál telesa regulátora	Hliníkový tlakový odliatok