


Doska zreťazenia VABV-S6-1Q-G12

Číslo dielu: 556989

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	43 s
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Pokyny k nútenej dynamizácii	Spínacia frekvencia min. 1/mesiac
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	570 g
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dosky	Hliníkový tlakový odliatok