


# Axiálna montážna sada EAMM-A-K62-80G

Číslo dielu: 557992

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak        | Hodnota        |
|------------------------------|----------------|
| Montážna poloha              | ľubovoľná      |
| Zhoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota          | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu    | 0 - 95 %       |
| Druh krytia                  | IP40           |
| Teplota okolia               | -10 °C...60 °C |
| Prenesiteľný krútiaci moment | 47 Nm          |
| Hmotnosť výrobku             | 790 g          |
| Kód rozhrania akčného člena  | K62            |
| Kód rozhrania vstupu motora  | 80G            |
| Pokyny k materiálu           | V zhode s RoHS |