

Spojka
EAMD-67-82-24-32X32-U
Číslo dielu: 558009

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	24 s
Upínací priemer 2	32 s
Veľkosť	67
Menovitá dĺžka	82 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	831 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	1559 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS