


Teleso spojky
EAMK-A-L38-38A
Číslo dielu: 558011

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	81 g
Kód rozhrania akčného člena	L38
Kód rozhrania pre teleso spojky	38A
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS