

Centrovací krúžok EAML-48-4-48

Číslo dielu: 558031

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	48 s
Upínací priemer 2	48 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	4 g
Kód rozhrania akčného člena	K48 M48
Kód rozhrania pre teleso spojky	48A 48C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS