


Čap hriadeľa
EAMB-16-7-8X15-8X10
Číslo dielu: 558034

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	8 s
Upínací priemer 2	8 s
Veľkosť	50
Menovitá dĺžka	15 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.45 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	4.5 Nm
Hmotnosť výrobku	20.2 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS